

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta plana CR.

Versión:

Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca cincadas.

Indicación:

Los cuartos de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasa que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el "bloqueo" por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).


Protegido contra el polvo y el agua según IP65.

Indicación sobre el dibujo:

Accionamiento:

- a) Cuadrado 8 mm
- b) Paletón doble 3 mm
- c) Paletón doble 5 mm
- d) Triángulo 8 mm

Planos



Nuestros productos

Referencia	Accionamiento
05575-18351	cuadrado 8 mm
05575-43351	paletón doble 3 mm
05575-45351	paletón doble 5 mm
05575-88351	triángulo 8 mm