

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Revestimiento exterior de acero inoxidable.
Jaula de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.

Indicación:

Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:

Árbol: h6


Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.

Planos

Versión cerrada



Nuestros productos

Referencia	Versión 2	D	D1	D2	L	L1	L2	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N
21505-01-1202	Cerrado	12	22	21	32 -0,2	22,9 -0,2	1,3	420	714
21505-01-1602	Cerrado	16	26	24,9	36 -0,2	24,9 -0,2	1,3	686	1092
21505-01-2002	Cerrado	20	32	30,3	45 -0,2	31,5 -0,2	1,6	924	1610
21505-01-2502	Cerrado	25	40	37,5	58 -0,3	44,1 -0,3	1,85	1470	2590
21505-01-3002	Cerrado	30	47	44,5	68 -0,3	52,1 -0,3	1,85	2100	3920