



## Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	L = longitud	B	H	S
01440-01X150	fundición gris	150	32	50	12
01440-01X300	fundición gris	300	32	50	12
01440-02X150	fundición gris	150	40	63	12
01440-02X300	fundición gris	300	40	63	12
01440-03X200	fundición gris	200	63	80	16
01440-03X300	fundición gris	300	63	80	16
01440-03X600	fundición gris	600	63	80	16
01440-03X800	fundición gris	800	63	80	16
01440-04X200	fundición gris	200	80	100	20
01440-04X300	fundición gris	300	80	100	20
01440-04X600	fundición gris	600	80	100	20
01440-04X1000	fundición gris	1000	80	100	20
01440-05X200	fundición gris	200	100	125	20
01440-05X300	fundición gris	300	100	125	20
01440-05X600	fundición gris	600	100	125	20
01440-05X1000	fundición gris	1000	100	125	20
01440-06X200	fundición gris	200	125	160	25
01440-06X300	fundición gris	300	125	160	25
01440-06X600	fundición gris	600	125	160	25
01440-07X200	fundición gris	200	160	200	32
01440-07X300	fundición gris	300	160	200	32
01440-07X600	fundición gris	600	160	200	32
01440-08X300	fundición gris	300	200	250	36
01440-08X600	fundición gris	600	200	250	36
01440-09X300	fundición gris	300	250	315	36
01440-09X600	fundición gris	600	250	315	36
01440-201X150	aluminio	150	32	50	12
01440-201X300	aluminio	300	32	50	12
01440-202X150	aluminio	150	40	63	12
01440-202X300	aluminio	300	40	63	12
01440-203X200	aluminio	200	63	80	16
01440-203X300	aluminio	300	63	80	16
01440-203X600	aluminio	600	63	80	16
01440-203X800	aluminio	800	63	80	16
01440-204X200	aluminio	200	80	100	20
01440-204X300	aluminio	300	80	100	20
01440-204X600	aluminio	600	80	100	20
01440-204X1000	aluminio	1000	80	100	20
01440-205X200	aluminio	200	100	125	20
01440-205X300	aluminio	300	100	125	20
01440-205X600	aluminio	600	100	125	20
01440-206X200	aluminio	200	125	160	25
01440-205X1000	aluminio	1000	100	125	20
01440-206X300	aluminio	300	125	160	25
01440-206X600	aluminio	600	125	160	25
01440-207X200	aluminio	200	160	200	32
01440-207X300	aluminio	300	160	200	32
01440-207X600	aluminio	600	160	200	32