

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción


**Material:**  
GJL 250 recocido.

**Indicación:**  
Las longitudes de 150 mm y 200 mm solo tienen una nervadura de refuerzo.  
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.

**Indicación sobre el dibujo:**  
Superficies trabajadas:  $\pm 0,25$  mm  
Superficies en bruto:  $\pm 2$  mm  
Tolerancias de las longitudes:  
 $\leq 200$  mm: +2/+5  
>200 mm: +10/+20



Planos



Nuestros productos

Referencia	L = longitud	B	H	S	S1	A
01520-01X	150/300	80	100	20	16	160
01520-02X	150/300	100	125	22	18	160

## Nuestros productos

Referencia	L = longitud	B	H	S	S1	A
01520-03X	150/300	125	160	25	20	160
01520-04X	200/400	160	200	32	22	200
01520-05X	200/400	200	250	36	25	200