

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

## Información general:

Generalidades: grasa multiusos para la lubricación del apoyo de cilindros y del cojinete deslizante con grandes cargas.

## Grasa multiusos 97907-10-10400:

Lubricación de cojinetes articulados, de rodillos y deslizantes, acanalados, ejes insertables, husillos roscados y superficies deslizantes de todo tipo con cargas normales y todas las velocidades de deslizamiento habituales para la lubricación de grasa. Resistente al agua y sin ácidos. Identificación según DIN 51502 K2K-30.

## Grasa para alta temperatura 97907-10-20400:

Lubricación de grasa de apoyos de cilindros y deslizantes a altas temperaturas, p. ej., en hornos de pintura y secado, convertidores, cucharas de colada, instalaciones de calefacción, ventiladores de aire caliente, grúas para metales calientes, vulcanizadores o motores eléctricos. Identificación según DIN 51502 KP2N-30.

## Grasa multiusos 97907-10-10500:

Aplicación para lubricación de apoyo de cilindros y cojinetes de deslizamiento con grandes cargas. Grasa lubricante para vehículos, máquinas de construcción y máquinas agrícolas.

Penetración de batanado: 265 - 295 1/10 mm

Resistencia al agua: DIN ISO 51807/T1, 1-90

Protección a la corrosión: DIN 51802, grado de corrosión 0

Base de jabón: LI-12 hidroxisteárico

Viscosidad de aceite básico a 40 °C: DIN 51562, aprox. 135 mm<sup>2</sup>/s

Adecuado para pistola engrasadora a dos manos.

## Nuestros productos

Referencia	Descripción	Envase	Temperatura de uso	Clase NLGI	Punto de goteo °C
97907-10-10400	Grasa multiusos	Cartucho de grasa 400 g DIN 1284	-30 °C a 120 °C	2	>190
97907-10-20400	Grasa para alta temperatura	Cartucho de grasa 400 g DIN 1284	-35 °C a 150 °C	2	>220
97907-10-10500	Grasa multiusos	Cartucho atornillado 500 g	-30 °C a 120 °C	2	180