

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.

Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Versión:

Pulido electrolítico.

Indicación:

Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.


A petición:

Palanca de sujeción para fijación.

Accesorios:

- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S
29010-130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30
29010-140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35

