

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.

Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Versión:

Palanca de sujeción para fijación.


A petición:

Pulido electrolítico.

Accesorios:

- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	P	R	S	U
29010-112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40