

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.

Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Versión:

Palanca de sujeción para fijación.


A petición:

Pulido electrolítico.

Accesorios:

- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T |
|-------------|-------|------|------|----|------|------|----|----|----|----|-------|-------|
| 29000-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 |
| 29000-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 |
| 29000-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 |
| 29000-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 |
| 29000-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 21 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 |

