

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.

Indicación:


Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

A petición:

Otras dimensiones.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	D1	D2	R
07810-11001	acero	9	10	24	44,1
07810-11201	acero	11	12	28	90,4
07810-11501	acero	13	15	34	105
07810-11601	acero	13	16	34	105
07810-11801	acero	13	18	36	105,7
07810-12001	acero	15	20	40	103,8
07810-12201	acero	15	22	42	104,2
07810-12501	acero	15	25	45	104,8
07810-12801	acero	15	28	48	106,8
07810-13001	acero	15	30	54	112,6

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	D1	D2	R
07810-14001	acero	15	40	60	113,2
07810-15001	acero	19	50	78	150,2
07810-11002	acero inoxidable	9	10	24	44,1
07810-11202	acero inoxidable	11	12	28	90,4
07810-11502	acero inoxidable	13	15	34	105
07810-11602	acero inoxidable	13	16	34	105
07810-11802	acero inoxidable	13	18	36	105,7
07810-12002	acero inoxidable	15	20	40	103,8
07810-12202	acero inoxidable	15	22	42	104,2
07810-12502	acero inoxidable	15	25	45	104,8
07810-12802	acero inoxidable	15	28	48	106,8
07810-13002	acero inoxidable	15	30	54	112,6
07810-14002	acero inoxidable	15	40	60	113,2
07810-15002	acero inoxidable	19	50	78	150,2