

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Carcasa de poliamida reforzada con perlas de vidrio.  
Rodillos de POM.

**Versión:**

Carcasa y rodillos negros.

**Indicación:**

Los elementos de rodillos son ideales para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados. Son aptos para perfiles de aluminio de tipos B e I y compatibles con ranuras 8 y 10 gracias a los salientes guía amortiguados de la parte inferior.


**Sujeción de forma A**

Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa con los pernos expansibles y presionarlos hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura por medio de los pernos expansibles y a los dispositivos de sujeción.

**Indicación sobre el dibujo:**

1) Con guía lateral

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Versión 1	Ancho de ranura	Capacidad de carga N
10450-1000	A	sin guía lateral	8/10	100
10450-1100	A	con guía lateral	8/10	100

