

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Fundición de aluminio a presión.  
Capezuras de plástico.

**Versión:**

Con recubrimiento de polvo negro.  
Capezuras negras.

**Indicación:**

Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.

En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).


**Indicación sobre el dibujo:**

Accionamiento:

- a) Llave de cierre uniforme



## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Forma	Ancho de ranura	Accionamiento
05598-200681	negro	B	8/10	no se puede cerrar
05598-270681	negro	B	8/10	llave

