

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Cincado.

Accesorios:


Cierres de cuarto de vuelta de poliamida 05567.

Cuartos de vuelta de cinc, versión larga 05568.

Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 05572.

Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en L 05573.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	B1	A Con longitud de carcasa H=18	A Con longitud de carcasa H=30	A Con longitud de carcasa H=40	A Con longitud de carcasa H=50	L
05569-135X160	acero	19,5	8,1	16	28	38	48	35
05569-135X180	acero	19,5	8,1	18	30	40	50	35
05569-135X200	acero	19,5	8,1	20	32	42	52	35
05569-135X220	acero	19,5	8,1	22	34	44	54	35
05569-135X240	acero	19,5	8,1	24	36	46	56	35
05569-145X040	acero	19,5	8,1	4	16	26	36	45
05569-145X060	acero	19,5	8,1	6	18	28	38	45
05569-145X080	acero	19,5	8,1	8	20	30	40	45
05569-145X100	acero	19,5	8,1	10	22	32	42	45
05569-145X120	acero	19,5	8,1	12	24	34	44	45
05569-145X140	acero	19,5	8,1	14	26	36	46	45
05569-145X160	acero	19,5	8,1	16	28	38	48	45
05569-145X180	acero	19,5	8,1	18	30	40	50	45

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	B1	A Con longitud de carcasa H=18	A Con longitud de carcasa H=30	A Con longitud de carcasa H=40	A Con longitud de carcasa H=50	L
05569-145X200	acero	19,5	8,1	20	32	42	52	45
05569-145X220	acero	19,5	8,1	22	34	44	54	45
05569-145X240	acero	19,5	8,1	24	36	46	56	45
05569-145X260	acero	19,5	8,1	26	38	48	58	45
05569-145X280	acero	19,5	8,1	28	40	50	60	45
05569-145X300	acero	19,5	8,1	30	42	52	62	45
05569-145X320	acero	19,5	8,1	32	44	54	64	45
05569-145X340	acero	19,5	8,1	34	46	56	66	45
05569-145X360	acero	19,5	8,1	36	48	58	68	45
05569-145X380	acero	19,5	8,1	38	50	60	70	45
05569-145X400	acero	19,5	8,1	40	52	62	72	45
05569-145X420	acero	19,5	8,1	42	54	64	74	45