


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa y accionamiento plástico PA6, reforzada con fibra de vidrio.
Tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.

Versión:

Carcasa y accionamiento negros.
Tuerca cincadas.

Indicación:

Cierre de cuarto de vuelta con leva con muelles. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.

Accesorios:


Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.

Indicación sobre el dibujo:

Accionamiento:

- a) Cuadrado 7 mm
- b) Cuadrado 8 mm
- c) Ranura
- d) Paletón doble 3 mm
- e) Paletón doble 5 mm
- f) Triángulo 8 mm

Planos



Nuestros productos

Referencia	Accionamiento	H	SW	S máx.
05567-17185	cuadrado 7 mm	18	27	8
05567-18185	cuadrado 8 mm	18	27	8
05567-20185	ranura	18	27	8
05567-43185	paletón doble 3 mm	18	27	8
05567-45185	paletón doble 5 mm	18	27	8
05567-88185	triángulo 8 mm	18	27	8