

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción de presión de aluminio.

Versión:


Cable de retención con camisa de plástico.

Indicación:

Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.

Temperatura de aplicación: +80 °C.

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Forma | L | D=diámetro de la cuerda |
|------------|-------|-----|-------------------------|
| 03199-2150 | C | 150 | 1,6 |
| 03199-2200 | C | 200 | 1,6 |
| 03199-2300 | C | 300 | 1,6 |
| 03199-2500 | C | 500 | 1,6 |