

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Cable de retención de acero inoxidable.

Orejeta de presión de aluminio.

**Versión:**


Cable de retención con camisa de plástico.

**Indicación:**

Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.

Temperatura de aplicación: +80 °C.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	L	D=diámetro de la cuerda
03199-1150	B	150	1,6
03199-1200	B	200	1,6
03199-1300	B	300	1,6
03199-1500	B	500	1,6