

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

## Material:

Acero.

## Versión:

Cincado.



## Indicación:

Tuercas tensoras de tubo con hexágono. Por una parte rosca a la derecha y por la otra, rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).

El  $\emptyset$  del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.

## Planos

 $\leq M16$  $\geq M20$ 

## Nuestros productos

Referencia	D1	D2	D4	H	M	SW	Capacidad de carga N
07222-06	M6	-	4	30	22,5	10	3900
07222-08	M8	-	4	35	25	13	7200
07222-10	M10	-	4	45	33	17	11400
07222-12	M12	-	4	55	40	19	16500
07222-16	M16	-	4	75	55	24	30700

## Nuestros productos

Referencia	D1	D2	D4	H	M	SW	Capacidad de carga N
07222-20	M20	21	4	95	24	30	48000
07222-24	M24	26	4	115	29	36	69000
07222-30	M30	32	4	125	36	46	110000