

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.

Versión:

Acero para muelles de acabado natural.

Acero inoxidable de acabado natural.

Indicación:

Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.

Medida nominal = Diámetro de la ranura D2

Accesorios:

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 07332.

Seguros KL de acero 07332-05.


Seguros SL de acero 07332-10.

Indicación sobre el dibujo:

1) Sin sujeción

2) Apretado

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D1	D2	D3	H	M
07332-0230	acero para muelles	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
07332-0320	acero para muelles	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
07332-0400	acero para muelles	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
07332-0500	acero para muelles	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
07332-0600	acero para muelles	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
07332-0700	acero para muelles	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
07332-0800	acero para muelles	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
07332-0900	acero para muelles	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
07332-1000	acero para muelles	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
07332-1200	acero para muelles	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35
07332-0151	acero inoxidable	1,28	2-2,5	1,5	4,25	0,4	0,44
07332-0191	acero inoxidable	1,61	2,5-3	1,9	4,8	0,5	0,54
07332-0231	acero inoxidable	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
07332-0321	acero inoxidable	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D1	D2	D3	H	M
07332-0401	acero inoxidable	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
07332-0501	acero inoxidable	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
07332-0601	acero inoxidable	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
07332-0701	acero inoxidable	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
07332-0901	acero inoxidable	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
07332-0801	acero inoxidable	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
07332-1001	acero inoxidable	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
07332-1201	acero inoxidable	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35