


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:


Acero galvanizado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Los racores planos de lubricación son adecuados especialmente para lugares de lubricación que requieren un volumen de lubricación grande, ya que debido a su tipo de construcción tienen un alto paso de lubricante. Debido a su construcción estable, los racores planos de lubricación se utilizan preferentemente en máquinas con elevado uso exterior.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	L	L1	SW
97944-11006100	acero	M6x1	10	13,5	5,5	11
97944-11008100	acero	M8x1	10	13,5	5,5	11
97944-11010100	acero	M10x1	10	13,5	5,5	11
97944-11018	acero	G1/8	10	15	6	11
97944-11606100	acero	M6x1	16	17	6	17
97944-11608100	acero	M8X1	16	17	7	17
97944-11608125	acero	M8x1,25	16	17	6	17
97944-11610100	acero	M10x1	16	17	6	17
97944-11610150	acero	M10x1,5	16	17	6	17
97944-11612150	acero	M12x1,5	16	17	6	17
97944-11616150	acero	M16x1,5	16	18	7	17
97944-11618	acero	G1/8	16	17	6	17
97944-11614	acero	G1/4	16	17	6	17
97944-12216150	acero	M16x1,5	22	22	8	22
97944-12214	acero	G1/4	22	22	8	22
97944-12238	acero	G3/8	22	22	8	22
97944-21606100	acero inoxidable	M6X1	16	17	6,6	17
97944-21608100	acero inoxidable	M8X1	16	17	7	17
97944-21608125	acero inoxidable	M8x1,25	16	17	6	17
97944-21610100	acero inoxidable	M10x1	16	17	6	17
97944-21610150	acero inoxidable	M10x1,5	16	17	6	17
97944-21612150	acero inoxidable	M12x1,5	16	17	6	17
97944-21618	acero inoxidable	G1/8	16	17	6	17
97944-21614	acero inoxidable	G1/4	16	17	6	17
97944-22216150	acero inoxidable	M16x1,5	22	22	8	22
97944-22214	acero inoxidable	G1/4	22	21,5	8	22
97944-22238	acero inoxidable	G3/8	22	23,5	8	22

Nuestros productos
