



Descripción

Material:

Acero.


Versión:

Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.

Indicación:

Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Material del cuerpo de base	A	D	L máx.	L1	SW
97940-1406100	D	acodado 45° con cuadrado	acero	10,5	M6X1	20,5	5,5	9
97940-1408100	D	acodado 45° con cuadrado	acero	10,5	M8X1	20,5	5,5	9
97940-1408125	D	acodado 45° con cuadrado	acero	10,5	M8X1,25	20,5	5,5	9
97940-1410100	D	acodado 45° con cuadrado	acero	11	M10X1	20,5	5,5	11
97940-1418	D	acodado 45° con cuadrado	acero	11	R1/8	20,5	5,5	11