

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable A2.


Versión:

Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.

Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.

Acero inoxidable con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	D1	SW	K
07172-406X12	acero	8.8	M6	12	0	0	14,2	10	6,6
07172-406X16	acero	8.8	M6	16	0	0	14,2	10	6,6
07172-406X20	acero	8.8	M6	20	0	0	14,2	10	6,6
07172-406X25	acero	8.8	M6	25	0	0	14,2	10	6,6
07172-406X30	acero	8.8	M6	30	7	12	14,2	10	6,6
07172-408X12	acero	8.8	M8	12	0	0	18	13	8,1
07172-408X16	acero	8.8	M8	16	0	0	18	13	8,1
07172-408X20	acero	8.8	M8	20	0	0	18	13	8,1
07172-408X25	acero	8.8	M8	25	0	0	18	13	8,1
07172-408X30	acero	8.8	M8	30	0	0	18	13	8,1
07172-408X35	acero	8.8	M8	35	6,75	13	18	13	8,1
07172-408X40	acero	8.8	M8	40	11,75	18	18	13	8,1
07172-408X50	acero	8.8	M8	50	21,75	28	18	13	8,1
07172-408X60	acero	8.8	M8	60	31,75	38	18	13	8,1
07172-410X20	acero	8.8	M10	20	0	0	22,3	16	10,4
07172-410X25	acero	8.8	M10	25	0	0	22,3	16	10,4
07172-410X30	acero	8.8	M10	30	0	0	22,3	16	10,4
07172-410X35	acero	8.8	M10	35	0	0	22,3	16	10,4
07172-410X40	acero	8.8	M10	40	6,5	14	22,3	16	10,4
07172-410X50	acero	8.8	M10	50	16,5	24	22,3	16	10,4
07172-412X20	acero	8.8	M12	20	0	0	26,6	18	11,8
07172-412X25	acero	8.8	M12	25	0	0	26,6	18	11,8
07172-412X30	acero	8.8	M12	30	0	0	26,6	18	11,8
07172-412X40	acero	8.8	M12	40	0	0	26,6	18	11,8

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	D1	SW	K
07172-412X50	acero	8.8	M12	50	11,25	20	26,6	18	11,8
07172-416X30	acero	8.8	M16	30	0	0	35	24	15,4
07172-416X35	acero	8.8	M16	35	0	0	35	24	15,4
07172-416X40	acero	8.8	M16	40	0	0	35	24	15,4
07172-416X45	acero	8.8	M16	45	0	0	35	24	15,4
07172-416X50	acero	8.8	M16	50	0	0	35	24	15,4
07172-416X70	acero	8.8	M16	70	22	32	35	24	15,4
07172-506X12	acero	10.9	M6	12	0	0	14,2	10	6,6
07172-506X16	acero	10.9	M6	16	0	0	14,2	10	6,6
07172-506X20	acero	10.9	M6	20	0	0	14,2	10	6,6
07172-506X25	acero	10.9	M6	25	0	0	14,2	10	6,6
07172-506X30	acero	10.9	M6	30	7	12	14,2	10	6,6
07172-508X12	acero	10.9	M8	12	0	0	18	13	8,1
07172-508X16	acero	10.9	M8	16	0	0	18	13	8,1
07172-508X20	acero	10.9	M8	20	0	0	18	13	8,1
07172-508X25	acero	10.9	M8	25	0	0	18	13	8,1
07172-508X30	acero	10.9	M8	30	0	0	18	13	8,1
07172-508X35	acero	10.9	M8	35	6,75	13	18	13	8,1
07172-508X40	acero	10.9	M8	40	11,75	18	18	13	8,1
07172-510X25	acero	10.9	M10	25	0	0	22,3	16	10,4
07172-510X30	acero	10.9	M10	30	0	0	22,3	16	10,4
07172-510X40	acero	10.9	M10	40	6,5	14	22,3	16	10,4
07172-512X20	acero	10.9	M12	20	0	0	26,6	18	11,8
07172-512X35	acero	10.9	M12	35	0	0	26,6	18	11,8
07172-512X40	acero	10.9	M12	40	0	0	26,6	18	11,8
07172-512X45	acero	10.9	M12	45	6,25	15	26,6	18	11,8
07172-512X50	acero	10.9	M12	50	11,25	20	26,6	18	11,8
07172-516X30	acero	10.9	M16	30	0	0	35	24	15,4
07172-516X35	acero	10.9	M16	35	0	0	35	24	15,4
07172-516X40	acero	10.9	M16	40	0	0	35	24	15,4
07172-516X45	acero	10.9	M16	45	0	0	35	24	15,4
07172-516X50	acero	10.9	M16	50	0	0	35	24	15,4
07172-516X60	acero	10.9	M16	60	12	22	35	24	15,4
07172-106X12	acero inoxidable A2	70	M6	12	0	0	14,2	10	6,6
07172-106X16	acero inoxidable A2	70	M6	16	0	0	14,2	10	6,6
07172-106X20	acero inoxidable A2	70	M6	20	0	0	14,2	10	6,6
07172-106X25	acero inoxidable A2	70	M6	25	0	0	14,2	10	6,6
07172-106X30	acero inoxidable A2	70	M6	30	7	12	14,2	10	6,6
07172-108X16	acero inoxidable A2	70	M8	16	0	0	18	13	8,1
07172-108X20	acero inoxidable A2	70	M8	20	0	0	18	13	8,1
07172-108X25	acero inoxidable A2	70	M8	25	0	0	18	13	8,1
07172-108X30	acero inoxidable A2	70	M8	30	0	0	18	13	8,1
07172-108X35	acero inoxidable A2	70	M8	35	6,75	13	18	13	8,1
07172-108X40	acero inoxidable A2	70	M8	40	11,75	18	18	13	8,1
07172-108X50	acero inoxidable A2	70	M8	50	21,75	28	18	13	8,1
07172-110X20	acero inoxidable A2	70	M10	20	0	0	22,3	16	10,4
07172-110X25	acero inoxidable A2	70	M10	25	0	0	22,3	16	10,4
07172-110X30	acero inoxidable A2	70	M10	30	0	0	22,3	16	10,4
07172-110X35	acero inoxidable A2	70	M10	35	0	0	22,3	16	10,4
07172-110X40	acero inoxidable A2	70	M10	40	6,5	14	22,3	16	10,4
07172-110X50	acero inoxidable A2	70	M10	50	11,5	19	22,3	16	10,4
07172-110X60	acero inoxidable A2	70	M10	60	16,5	24	22,3	16	10,4