

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.

Versión:

Acero inoxidable A2-70, acabado natural.

Acero inoxidable A4-70, acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-104X10	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X12	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X16	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X18	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-105X10	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X12	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X16	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X18	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-106X10	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X12	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X16	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X18	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-106X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X55	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-108X16	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X18	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X70	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X80	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X90	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X100	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-110X16	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X18	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X70	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X80	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X90	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X100	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-112X20	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X25	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X70	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X80	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X90	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X100	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X110	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X120	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-116X30	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X35	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X70	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X80	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X90	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X100	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X110	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X120	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-120X40	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-120X45	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X50	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X60	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X70	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X80	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X90	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X100	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X110	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X120	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-603X06	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M3	6	2	5,5	6,01	DIN 933	ISO 4017
07171-603X08	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M3	8	2	5,5	6,01	DIN 933	ISO 4017
07171-603X10	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M3	10	2	5,5	6,01	DIN 933	ISO 4017
07171-604X08	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	8	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X10	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X12	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X16	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X18	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-604X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	ISO 4017
07171-605X10	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X12	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X16	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X18	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-605X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	ISO 4017
07171-606X10	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X12	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X16	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X55	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-606X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	ISO 4017
07171-608X16	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X18	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X70	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X80	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X90	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-608X100	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	ISO 4017
07171-610X16	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X70	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-610X80	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X90	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X100	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-612X20	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X25	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X70	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X80	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X90	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X100	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X110	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X120	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-616X30	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X35	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X70	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X80	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X90	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X100	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X110	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-616X120	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	ISO 4017
07171-620X40	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X45	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X50	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X60	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X70	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X80	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X90	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X100	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X110	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017
07171-620X120	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	ISO 4017