

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.


Versión:

Acero inoxidable A2-70, acabado natural.


Acero inoxidable A4-70, acabado natural.

A petición:

Anchos de llave según DIN ISO 272.



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	D	E	H	SW	DIN
07210-103	acero inoxidable A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-104	acero inoxidable A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-105	acero inoxidable A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-106	acero inoxidable A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-108	acero inoxidable A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-110	acero inoxidable A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-112	acero inoxidable A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-114	acero inoxidable A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-116	acero inoxidable A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-120	acero inoxidable A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-122	acero inoxidable A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-124	acero inoxidable A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-127	acero inoxidable A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	D	E	H	SW	DIN
07210-130	acero inoxidable A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-133	acero inoxidable A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-136	acero inoxidable A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-603	acero inoxidable A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-604	acero inoxidable A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-605	acero inoxidable A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-606	acero inoxidable A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-608	acero inoxidable A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-610	acero inoxidable A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-612	acero inoxidable A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-614	acero inoxidable A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-616	acero inoxidable A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-620	acero inoxidable A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-622	acero inoxidable A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-624	acero inoxidable A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-627	acero inoxidable A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-630	acero inoxidable A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-633	acero inoxidable A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-636	acero inoxidable A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934