

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.

Indicación:

Equipados con un cojinete de deslizamiento de fácil acceso. No sirven para giros bajo carga.

Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.

Con el mecanismo de bloqueo cerrado, el gancho de carga se mantiene colgado también en estado sin carga.

Los ganchos giratorios cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).


Rango de temperatura:

De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga

A 300 °C = 90% de capacidad de carga

A 400 °C = 75% de capacidad de carga

Planos



Nuestros productos

Referencia	Para cadena mm	A	B	D	L	L1	S	S1	Capacidad de carga kg
07794-11001400	6	28	36	13	158	27	16	21	1400
07794-11002500	7-8	34	36	13	182	27	20	26	2500
07794-11004000	10	45	42	16	217	35	25	30	4000
07794-11006700	13	54	50	21	271	43	35	40	6700
07794-11010000	16	62	62	24	320	58	38	50	10000

