



Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:

Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.

Indicación:

Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden, sobre todo, sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados.


Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.

Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.



Indicación sobre el dibujo:

La medida L1 se refiere al estado de sujeción.

Planos



Indicación de instalación



- (Las mordazas generan tracción hacia abajo)
- ① Presión horizontal contra la pieza de trabajo
 - ② La presión vertical impide el levantamiento de la pieza de trabajo

Nuestros productos

Referencia	Forma	B	B1	D1	D2	G	H	H2	J	L	L1	L2	T	Fuerza de sujeción máx. kN	Par de apriete máx. Nm
04571-204	B	15	5	4	4	M4	7	5	2	20	9	8	6	2,5	2,7
04571-205	B	19	7	5	5	M5	9	6	2,5	25	11	10	7	3,5	5,4