

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción

**Material:**  
Acero inoxidable 1.4308.

**Versión:**  
Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Superficie cuerpo de base	A	B	D	D3	H	H1	T
06648-55061	tratado con chorro	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55081	tratado con chorro	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65061	tratado con chorro	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65081	tratado con chorro	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65101	tratado con chorro	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75101	tratado con chorro	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75121	tratado con chorro	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
06648-55062	pulido electrolítico	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55082	pulido electrolítico	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65062	pulido electrolítico	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65082	pulido electrolítico	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65102	pulido electrolítico	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75102	pulido electrolítico	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75122	pulido electrolítico	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

