



Descripción

Material:

Bola de acero, rodamiento esférico de acero tratado térmicamente.

Versión:

Bola endurecida, rodamiento esférico fosfatado.


Indicación:

Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.

Bola asegurada contra torsiones.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	B	D2	D3	H	E	SW1	Ø de bola	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
02081-106	C	9	M6	7	13	11,5	10	9	8
02081-108	C	12	M8	9,5	18	15	13	12	16
02081-110	C	15	M10	14	25	21,9	19	17	32
02081-112	C	18	M12	20	36	31,2	27	25	64
02081-116	C	24	M16	22	40	34,6	30	28	90

