



## Descripción

### Material:

Bola de acero tratado térmicamente, rodamiento esférico de acero.

### Versión:

Bola fosfatada, rodamiento esférico endurecido.


### Indicación:

Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.

Bola asegurada contra torsiones.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	D2	D3	H	E	T	SW1	SW2	Ø de bola	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
02081-603	J	M3	9	13	11,5	5	10	6	9	8
02081-604	J	M4	12	18	15	6	13	8	12	16
02081-605	J	M5	18	25	21,9	8	19	10	17	32
02081-606	J	M6	26	36	31,2	10	27	16	25	64
02081-608	J	M8	30	40	34,6	12	30	17	28	90

