

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**


Cuerpo base de aluminio.  
Componentes metálicos de acero.  
Componentes de plástico PA6.

**Versión:**


Cuerpo base natural anodizado.  
Componentes metálicos pasivados en azul.

**Indicación:**

Tope regulable para sistemas de perfil tipo B, tipo I y ranuras en T según DIN 650. La sujeción se realiza girando la empuñadura en cruz. El perno roscado de resorte garantiza que al soltar el tope el desplazamiento sea ligero sin deformar la tuerca corredera en ranura.



## Planos



## Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	H	H1	L
03081-064040	40	M6	32	60	40	7