


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:

acabado satinado.

Indicación:

Bisagras para cargas extremas.

Utilizable a la derecha o la izquierda.

Ángulo de apertura 270°.


Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1	Capacidad de carga N
27875-90-05201313	40	12,5	12,5	20	20	40	25	7,5	5,2	4	5	9	-
27875-90-06251515	50	15	15	25	25	50	30	10	6,2	6	6	11,5	-
27875-90-08301818	60	18	18	30	30	60	36	12	8,3	8	8	15	-
27875-90-06381528	63	28	15	38	25	50	30	10	6,5	6	6	11,5	-
27875-90-06382828	76	28	28	38	38	50	30	10	6,5	6	6	11,5	-