

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.  
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.  
Leva de acero inoxidable 1.4301.

**Versión:**

Acabado natural.

**Indicación:**

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90°. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.

**Accesorios:**

Llave de vaso 05586


**Indicación sobre el dibujo:**

Accionamiento:

- a) Cuadrado 7 mm
- b) Cuadrado 8 mm
- c) Paletón doble 3 mm
- d) Paletón doble 5 mm
- e) Muletilla

- 1) Junta tórica
- 2) Junta plana

## Planos



## Nuestros productos

## Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Referencia	Accionamiento	D	H
05566-04-1730	cuadrado 7 mm	28	30
05566-04-1736	cuadrado 7 mm	28	36
05566-04-1740	cuadrado 7 mm	28	40
05566-04-1750	cuadrado 7 mm	28	50

## Nuestros productos

Referencia	Accionamiento	D	H
05566-04-1760	cuadrado 7 mm	28	60
05566-04-1830	cuadrado 8 mm	28	30
05566-04-1836	cuadrado 8 mm	28	36
05566-04-1840	cuadrado 8 mm	28	40
05566-04-1850	cuadrado 8 mm	28	50
05566-04-1860	cuadrado 8 mm	28	60
05566-04-4330	paletón doble 3 mm	28	30
05566-04-4336	paletón doble 3 mm	28	36
05566-04-4340	paletón doble 3 mm	28	40
05566-04-4350	paletón doble 3 mm	28	50
05566-04-4360	paletón doble 3 mm	28	60
05566-04-4530	paletón doble 5 mm	28	30
05566-04-4536	paletón doble 5 mm	28	36
05566-04-4540	paletón doble 5 mm	28	40
05566-04-4550	paletón doble 5 mm	28	50
05566-04-4560	paletón doble 5 mm	28	60
05566-04-0030	muletilla	28	30
05566-04-0036	muletilla	28	36
05566-04-0040	muletilla	28	40
05566-04-0050	muletilla	28	50
05566-04-0060	muletilla	28	60

## Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia	A Con longitud de carcasa H=30	A Con longitud de carcasa H=36	A Con longitud de carcasa H=40	A Con longitud de carcasa H=50	A Con longitud de carcasa H=60	L
05566-07-45060	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	62	68	72	82	92	45