

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción**

**Material:**  
NdFeB (neodimio).

**Versión:**  
Cincado.


**Indicación:**  
Sistema no blindado

**Rango de temperatura:**  
80 °C máx.

**Montaje:**  
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.

**Indicación sobre el dibujo:**  
1) Superficie de adherencia

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	H	Par de apriete máx. Nm	Fuerza de adherencia N
09001-32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
09001-38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
09001-48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
09001-56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230