


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.


Versión:

Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.

A petición:

Otras longitudes de tornillo.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	D	D1	D2	H	H1	L
06851-01-3206X10	acero de corte fácil	M6	32	16	22,5	11	10
06851-01-3206X15	acero de corte fácil	M6	32	16	22,5	11	15
06851-01-3206X20	acero de corte fácil	M6	32	16	22,5	11	20
06851-01-3206X35	acero de corte fácil	M6	32	16	22,5	11	35
06851-01-3208X15	acero de corte fácil	M8	32	16	22,5	11	15
06851-01-3208X25	acero de corte fácil	M8	32	16	22,5	11	25
06851-01-4006X15	acero de corte fácil	M6	40	20	28	14	15
06851-01-4008X15	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	15
06851-01-4008X20	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	20
06851-01-4008X25	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	25
06851-01-4008X30	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	30
06851-01-4008X35	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	35
06851-01-4008X45	acero de corte fácil	M8	40	20	28	14	45
06851-01-4010X30	acero de corte fácil	M10	40	20	28	14	30
06851-01-5008X15	acero de corte fácil	M8	50	25	35	17,5	15
06851-01-5008X25	acero de corte fácil	M8	50	25	35	17,5	25
06851-01-5010X20	acero de corte fácil	M10	50	25	35	17,5	20
06851-01-5010X30	acero de corte fácil	M10	50	25	35	17,5	30
06851-01-5010X40	acero de corte fácil	M10	50	25	35	17,5	40
06851-01-5010X50	acero de corte fácil	M10	50	25	35	17,5	50
06851-01-6012X30	acero de corte fácil	M12	60	30	37	18,5	30
06851-01-6012X40	acero de corte fácil	M12	60	30	37	18,5	40
06851-01-6012X50	acero de corte fácil	M12	60	30	37	18,5	50

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	D	D1	D2	H	H1	L
06851-01-13206X10	acero inoxidable	M6	32	16	22,5	11	10
06851-01-13206X15	acero inoxidable	M6	32	16	22,5	11	15
06851-01-13206X20	acero inoxidable	M6	32	16	22,5	11	20
06851-01-13206X35	acero inoxidable	M6	32	16	22,5	11	35
06851-01-13208X15	acero inoxidable	M8	32	16	22,5	11	15
06851-01-13208X25	acero inoxidable	M8	32	16	22,5	11	25
06851-01-14006X15	acero inoxidable	M6	40	20	28	14	15
06851-01-14008X15	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	15
06851-01-14008X20	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	20
06851-01-14008X25	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	25
06851-01-14008X30	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	30
06851-01-14008X35	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	35
06851-01-14008X45	acero inoxidable	M8	40	20	28	14	45
06851-01-14010X30	acero inoxidable	M10	40	20	28	14	30
06851-01-15008X15	acero inoxidable	M8	50	25	35	17,5	15
06851-01-15008X25	acero inoxidable	M8	50	25	35	17,5	25
06851-01-15010X20	acero inoxidable	M10	50	25	35	17,5	20
06851-01-15010X30	acero inoxidable	M10	50	25	35	17,5	30
06851-01-15010X40	acero inoxidable	M10	50	25	35	17,5	40
06851-01-15010X50	acero inoxidable	M10	50	25	35	17,5	50
06851-01-16012X30	acero inoxidable	M12	60	30	37	18,5	30
06851-01-16012X40	acero inoxidable	M12	60	30	37	18,5	40
06851-01-16012X50	acero inoxidable	M12	60	30	37	18,5	50