

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:

Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.

Indicación:

Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.

Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Forma	Tamaño	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06341-110	agujero de referencia	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06341-112	agujero de referencia	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-114	agujero de referencia	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-116	agujero de referencia	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06341-120	agujero de referencia	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15