

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.


Versión:

Acabado natural o cincado y pasivado en azul

Indicación sobre el dibujo:

1) Segundo tornillo de sujeción a partir de $D1 \geq 75$

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Superficie cuerpo de base	Forma	D1	B	D2	D3 Tornillo de sujeción
07800-300301	acero	acabado natural	E	3	5	7	M2x3
07800-300401	acero	acabado natural	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300501	acero	acabado natural	E	5	6	10	M3x4
07800-300601	acero	acabado natural	E	6	8	12	M4x5
07800-300701	acero	acabado natural	E	7	8	12	M4x5
07800-300801	acero	acabado natural	E	8	8	16	M4x6
07800-300901	acero	acabado natural	E	9	10	18	M5x8
07800-301001	acero	acabado natural	E	10	10	20	M5x8
07800-301101	acero	acabado natural	E	11	10	20	M5x8
07800-301201	acero	acabado natural	E	12	12	22	M6x8
07800-301401	acero	acabado natural	E	14	12	25	M6x8
07800-301501	acero	acabado natural	E	15	12	25	M6x8
07800-301601	acero	acabado natural	E	16	12	28	M6x8
07800-301801	acero	acabado natural	E	18	14	32	M6x8
07800-302001	acero	acabado natural	E	20	14	32	M6x8
07800-302401	acero	acabado natural	E	24	16	40	M8x12
07800-302501	acero	acabado natural	E	25	16	40	M8x10
07800-302601	acero	acabado natural	E	26	16	40	M8x10
07800-302801	acero	acabado natural	E	28	16	45	M8x12
07800-303001	acero	acabado natural	E	30	16	45	M8x10
07800-303201	acero	acabado natural	E	32	16	50	M8x12
07800-303501	acero	acabado natural	E	35	16	56	M8x12
07800-303601	acero	acabado natural	E	36	16	56	M8x12
07800-303801	acero	acabado natural	E	38	16	56	M8x12

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Superficie cuerpo de base	Forma	D1	B	D2	D3 Tornillo de sujeción
07800-304001	acero	acabado natural	E	40	18	63	M10x16
07800-304201	acero	acabado natural	E	42	18	63	M10x16
07800-304501	acero	acabado natural	E	45	18	70	M10x16
07800-304801	acero	acabado natural	E	48	18	70	M10x16
07800-305001	acero	acabado natural	E	50	18	80	M10x16
07800-305201	acero	acabado natural	E	52	18	80	M10x16
07800-305501	acero	acabado natural	E	55	18	80	M10x16
07800-305601	acero	acabado natural	E	56	18	80	M10x16
07800-305801	acero	acabado natural	E	58	20	90	M10x16
07800-306001	acero	acabado natural	E	60	20	90	M10x16
07800-306301	acero	acabado natural	E	63	20	90	M10x16
07800-306501	acero	acabado natural	E	65	20	100	M10x20
07800-306801	acero	acabado natural	E	68	20	100	M10x20
07800-307001	acero	acabado natural	E	70	20	100	M10x20
07800-307201	acero	acabado natural	E	72	20	100	M10x20
07800-307501	acero inoxidable A2	acabado natural	E	75	22	110	M12x20
07800-308001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	80	22	110	M12x20
07800-308501	acero inoxidable A2	acabado natural	E	85	22	125	M12x25
07800-309001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	90	22	125	M12x20
07800-310001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	100	25	140	M12x25
07800-300303	acero	cincado, azul pasivado	E	3	5	7	M2x3
07800-300403	acero	cincado, azul pasivado	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300503	acero	cincado, azul pasivado	E	5	6	10	M3x4
07800-300603	acero	cincado, azul pasivado	E	6	8	12	M4x5
07800-300703	acero	cincado, azul pasivado	E	7	8	12	M4x5
07800-300803	acero	cincado, azul pasivado	E	8	8	16	M4x6
07800-300903	acero	cincado, azul pasivado	E	9	10	18	M5x8
07800-301003	acero	cincado, azul pasivado	E	10	10	20	M5x8
07800-301103	acero	cincado, azul pasivado	E	11	10	20	M5x8
07800-301203	acero	cincado, azul pasivado	E	12	12	22	M6x8
07800-301403	acero	cincado, azul pasivado	E	14	12	25	M6x8
07800-301503	acero	cincado, azul pasivado	E	15	12	25	M6x8
07800-301603	acero	cincado, azul pasivado	E	16	12	28	M6x8
07800-301803	acero	cincado, azul pasivado	E	18	14	32	M6x8
07800-302003	acero	cincado, azul pasivado	E	20	14	32	M6x8
07800-302403	acero	cincado, azul pasivado	E	24	16	40	M8x12
07800-302503	acero	cincado, azul pasivado	E	25	16	40	M8x10
07800-302603	acero	cincado, azul pasivado	E	26	16	40	M8x10
07800-302803	acero	cincado, azul pasivado	E	28	16	45	M8x12
07800-303003	acero	cincado, azul pasivado	E	30	16	45	M8x10
07800-303203	acero	cincado, azul pasivado	E	32	16	50	M8x12
07800-303503	acero	cincado, azul pasivado	E	35	16	56	M8x12
07800-303603	acero	cincado, azul pasivado	E	36	16	56	M8x12
07800-303803	acero	cincado, azul pasivado	E	38	16	56	M8x12
07800-304003	acero	cincado, azul pasivado	E	40	18	63	M10x16
07800-304203	acero	cincado, azul pasivado	E	42	18	63	M10x16
07800-304503	acero	cincado, azul pasivado	E	45	18	70	M10x16
07800-304803	acero	cincado, azul pasivado	E	48	18	70	M10x16
07800-305003	acero	cincado, azul pasivado	E	50	18	80	M10x16
07800-305203	acero	cincado, azul pasivado	E	52	18	80	M10x16
07800-305503	acero	cincado, azul pasivado	E	55	18	80	M10x16
07800-305603	acero	cincado, azul pasivado	E	56	18	80	M10x16
07800-305803	acero	cincado, azul pasivado	E	58	20	90	M10x16
07800-306003	acero	cincado, azul pasivado	E	60	20	90	M10x16
07800-306303	acero	cincado, azul pasivado	E	63	20	90	M10x16
07800-306503	acero	cincado, azul pasivado	E	65	20	100	M10x20
07800-306803	acero	cincado, azul pasivado	E	68	20	100	M10x20
07800-307003	acero	cincado, azul pasivado	E	70	20	100	M10x20
07800-307203	acero	cincado, azul pasivado	E	72	20	100	M10x20
07800-307503	acero	cincado, azul pasivado	E	75	22	110	M12x20
07800-308003	acero	cincado, azul pasivado	E	80	22	110	M12x20
07800-308503	acero	cincado, azul pasivado	E	85	22	125	M12x25
07800-309003	acero	cincado, azul pasivado	E	90	22	125	M12x20
07800-310003	acero	cincado, azul pasivado	E	100	25	140	M12x25

Nuestros productos
