

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero.

**Versión:**

pretensada.

**Indicación de pedido:**

Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.

**Indicación:**

Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas.

Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.


B7 = valor máximo para elementos de cierre.

División = PxB1

**Rango de temperatura:**

De -20 °C a +120 °C.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	N.º ISO	División Pulgadas	División mm	B2	B4	B7	D1	D2	E	G	~L	Número de elementos	Carga de rotura F mín. kN
22202-0380732525	06 B-3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	8,53	34	3,3	6,35	3,28	10,24	8,26	~5000	525	24,9
22202-0120516393	08 B-3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11,3	44,9	3,9	8,51	4,45	13,92	11,81	~5000	393	44,5
22202-0580308315	10 B-3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	13,28	52,8	4,1	10,16	5,08	16,59	14,73	~5000	315	66,7
22202-0340716263	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15,62	61,7	4,6	12,07	5,72	19,46	16,13	~5000	263	86,7
22202-1001702197	16 B-3	1X17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	99,9	5,4	15,88	8,28	31,88	21,08	~5000	197	160