

# Descripción del artículo/lmágenes del producto



## Descripción

#### Material:

Carcasa de acero.


## Versión:

Carcasa bruñida.

#### Indicación:

La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento fijo 24078-01. Las unidades de rodamiento con apoyo libre están compuestas de una carcasa con rodamiento ranurado de bolas que se ajusta en sentido axial con respecto a la dilatación longitudinal del husillo.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Tamaño	В	B1	D1	D2	D3	E1	Н	H1	H2	НЗ	L	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N
24078-02-006	Α	6	42	18	6	5,5	9,5	30	25	13	20	11	12	2190	870
24078-02-008	Α	8	52	25	6	6,6	11	38	32	17	26	12	14	2190	870
24078-02-010	В	10	70	36	8	9	-	52	43	25	24	-	20	3250	1400
24078-02-012	В	12	70	36	10	9	-	52	43	25	24	-	20	4550	1960
24078-02-015	В	15	80	41	15	9	-	60	49	30	25	-	20	5600	2840
24078-02-020	В	20	95	56	20	11	-	75	58	30	25	-	26	9300	5000

© norelem www.norelem.com