

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Poliéster.

Versión:

Dos capas. Los lazos de extremo están reforzados en ambos lados completamente, reducidos a la mitad del ancho de banda.

Indicación:

Las eslingas planas de suspensión cumplen la DIN EN 1492-1. Están compuestas de una correa de poliéster altamente resistente. Además, la correa está provista de una superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la correa en las eslingas planas de suspensión. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda.

El color de la eslinga plana de suspensión corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.

Las eslingas planas de suspensión tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.

Factor de seguridad 7:1

Ejemplo: capacidad de carga 1000 kg = fuerza de ruptura 7000 kg.

Las eslingas planas de suspensión tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.

La capacidad de carga indicada es válida para el tiro recto. La capacidad de carga se duplica para la suspensión en forma de U.


Rango de temperatura:

De -40 °C a +100 °C.

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	B	L1	Capacidad de carga kg
07798-02-0100010	violeta	50	1 m	1000
07798-02-0100020	violeta	50	2 m	1000
07798-02-0100030	violeta	50	3 m	1000
07798-02-0100040	violeta	50	4 m	1000
07798-02-0100050	violeta	50	5 m	1000
07798-02-0200010	verde	60	1 m	2000
07798-02-0200020	verde	60	2 m	2000
07798-02-0200030	verde	60	3 m	2000
07798-02-0200040	verde	60	4 m	2000
07798-02-0200050	verde	60	5 m	2000
07798-02-0300010	amarillo	90	1 m	3000
07798-02-0300020	amarillo	90	2 m	3000
07798-02-0300030	amarillo	90	3 m	3000
07798-02-0300040	amarillo	90	4 m	3000
07798-02-0300050	amarillo	90	5 m	3000
07798-02-0400010	amarillo	120	1 m	4000
07798-02-0400020	gris	120	2 m	4000
07798-02-0400030	gris	120	3 m	4000
07798-02-0400040	gris	120	4 m	4000
07798-02-0400050	gris	120	5 m	4000
07798-02-0500010	rojo	150	1 m	5000
07798-02-0500020	rojo	150	2 m	5000
07798-02-0500030	rojo	150	3 m	5000
07798-02-0500040	rojo	150	4 m	5000
07798-02-0500050	rojo	150	5 m	5000