


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Placa de base de aluminio.
Casquillos roscados de acero inoxidable.


Versión:

Revestimiento duro.

Indicación:

Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	A	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	D	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
01041-40040024	A	6	400	15	85	100	50	100	16,5	-	5	M8	-	24	10	400	15	85	100	50	100	-
01041-50025024	A	6	250	15	110	-	80	110	16,5	-	5	M8	-	24	10	500	15	110	125	62,5	125	-
01041-60030024	B	6	300	15	80	90	60	90	16,5	20	5	M8	M10	24	10	600	15	107,5	125	50	125	20
01041-80040024	B	6	400	15	85	90	65	90	16,5	20	5	M8	M10	24	10	800	15	145	125	87,5	125	20