

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Neopreno con cable de poliéster.

Indicación:

Correas trapezoidales sin fin según DIN 2215 (correas trapezoidales clásicas). Con conductividad eléctrica según ISO 1813. Las correas trapezoidales tienen la misma longitud (a partir de 1000 mm).

Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.

Rango de temperatura:

-55 °C a +70 °C.


Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.

Montaje:

Después de colocar las correas, deben pretensarse. Tras un periodo de rodaje de 15 a 20 minutos es necesario retensarlas.

Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-10425	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	463	425	448
22071-10450	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	488	450	473
22071-10475	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	513	475	498
22071-10483	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	521	483	506
22071-10500	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	538	500	523
22071-10508	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	546	508	531
22071-10520	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	558	520	543

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-10530	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	568	530	553
22071-10560	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	598	560	583
22071-10575	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	613	575	598
22071-10584	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	622	584	607
22071-10600	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	638	600	623
22071-10610	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	648	610	633
22071-10630	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	668	630	653
22071-10650	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	688	650	673
22071-10670	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	708	670	693
22071-10686	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	724	686	709
22071-10700	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	738	700	723
22071-10710	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	748	710	733
22071-10725	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	763	725	748
22071-10730	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	768	730	753
22071-10750	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	788	750	773
22071-10765	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	803	765	788
22071-10775	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	813	775	798
22071-10800	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	838	800	823
22071-10813	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	851	813	836
22071-10820	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	858	820	843
22071-10825	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	863	825	848
22071-10838	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	876	838	861
22071-10850	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	888	850	873
22071-10865	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	903	865	888
22071-10875	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	913	875	898
22071-10889	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	927	889	912
22071-10900	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	938	900	923
22071-10914	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	952	914	937
22071-10925	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	963	925	948
22071-10953	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	991	953	976
22071-10990	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1028	990	1013
22071-11000	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1038	1000	1023
22071-11016	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1054	1016	1039
22071-11030	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1068	1030	1053
22071-11041	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1079	1041	1064
22071-11060	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1098	1060	1083
22071-11080	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1118	1080	1103
22071-11105	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1143	1105	1128
22071-11120	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1158	1120	1143
22071-11150	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1188	1150	1173
22071-11170	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1208	1170	1193
22071-11180	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1218	1180	1203
22071-11194	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1232	1194	1217
22071-11215	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1253	1215	1238
22071-11230	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1268	1230	1253
22071-11250	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1288	1250	1273
22071-11270	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1308	1270	1293
22071-11295	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1333	1295	1318
22071-11320	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1358	1320	1343
22071-11346	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1384	1346	1369
22071-11371	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1409	1371	1394
22071-11400	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1438	1400	1423
22071-11450	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1488	1450	1473
22071-11475	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1513	1475	1498
22071-11500	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1538	1500	1523
22071-11550	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1588	1550	1573
22071-11575	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1613	1575	1598
22071-11600	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1638	1600	1623
22071-11680	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1718	1680	1703
22071-11700	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1738	1700	1723
22071-11750	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1788	1750	1773
22071-11800	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1838	1800	1823
22071-11900	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	1938	1900	1923
22071-11975	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	2013	1975	1998
22071-12000	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	2038	2000	2023

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-12080	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	2118	2080	2103
22071-12120	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	2158	2120	2143
22071-12360	Tipo 10/Z	10	8,5	6,1	6	2398	2360	2383
22071-20457	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	495	457	480
22071-20483	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	521	483	506
22071-20508	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	546	508	531
22071-20535	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	573	535	558
22071-20560	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	598	560	583
22071-20580	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	618	580	603
22071-20600	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	638	600	623
22071-20630	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	668	630	653
22071-20660	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	698	660	683
22071-20670	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	708	670	693
22071-20690	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	728	690	713
22071-20710	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	748	710	733
22071-20730	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	768	730	753
22071-20750	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	788	750	773
22071-20767	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	805	767	790
22071-20780	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	818	780	803
22071-20787	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	825	787	810
22071-20800	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	838	800	823
22071-20813	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	851	813	836
22071-20825	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	863	825	848
22071-20838	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	876	838	861
22071-20850	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	888	850	873
22071-20855	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	893	855	878
22071-20875	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	913	875	898
22071-20889	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	927	889	912
22071-20900	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	938	900	923
22071-20914	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	952	914	937
22071-20925	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	963	925	948
22071-20939	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	977	939	962
22071-20950	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	988	950	973
22071-20965	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1003	965	988
22071-20975	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1013	975	998
22071-20991	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1029	991	1014
22071-21000	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1038	1000	1023
22071-21016	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1054	1016	1039
22071-21030	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1068	1030	1053
22071-21041	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1079	1041	1064
22071-21060	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1098	1060	1083
22071-21075	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1113	1075	1098
22071-21090	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1128	1090	1113
22071-21105	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1143	1105	1128
22071-21120	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1158	1120	1143
22071-21143	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1181	1143	1166
22071-21168	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1206	1168	1191
22071-21180	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1218	1180	1203
22071-21200	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1238	1200	1223
22071-21220	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1258	1220	1243
22071-21240	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1278	1240	1263
22071-21250	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1288	1250	1273
22071-21270	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1308	1270	1293
22071-21300	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1338	1300	1323
22071-21320	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1358	1320	1343
22071-21346	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1384	1346	1369
22071-21372	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1410	1372	1395
22071-21400	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1438	1400	1423
22071-21422	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1460	1422	1445
22071-21448	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1486	1448	1471
22071-21475	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1513	1475	1498
22071-21500	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1538	1500	1523
22071-21525	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1563	1525	1548
22071-21550	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1588	1550	1573
22071-21575	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1613	1575	1598

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-21600	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1638	1600	1623
22071-21625	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1663	1625	1648
22071-21651	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1689	1651	1674
22071-21676	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1714	1676	1699
22071-21700	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1738	1700	1723
22071-21725	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1763	1725	1748
22071-21750	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1788	1750	1773
22071-21780	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1818	1780	1803
22071-21800	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1838	1800	1823
22071-21825	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1863	1825	1848
22071-21854	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1892	1854	1877
22071-21880	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1918	1880	1903
22071-21900	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1938	1900	1923
22071-21930	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1968	1930	1953
22071-21956	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	1994	1956	1979
22071-21980	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2018	1980	2003
22071-22000	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2038	2000	2023
22071-22010	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2048	2010	2033
22071-22030	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2068	2030	2053
22071-22040	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2078	2040	2063
22071-22057	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2095	2057	2080
22071-22083	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2121	2083	2106
22071-22100	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2138	2100	2123
22071-22120	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2158	2120	2143
22071-22134	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2172	2134	2157
22071-22150	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2188	2150	2173
22071-22184	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2222	2184	2207
22071-22200	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2238	2200	2223
22071-22240	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2278	2240	2263
22071-22261	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2299	2261	2284
22071-22285	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2323	2285	2308
22071-22311	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2349	2311	2334
22071-22337	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2375	2337	2360
22071-22360	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2398	2360	2383
22071-22388	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2426	2388	2411
22071-22413	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2451	2413	2436
22071-22435	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2473	2435	2458
22071-22475	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2513	2475	2498
22071-22500	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2538	2500	2523
22071-22540	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2578	2540	2563
22071-22591	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2629	2591	2614
22071-22616	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2654	2616	2639
22071-22650	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2688	2650	2673
22071-22667	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2705	2667	2690
22071-22730	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2768	2730	2753
22071-22743	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2781	2743	2766
22071-22800	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2838	2800	2823
22071-22840	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2878	2840	2863
22071-22946	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	2984	2946	2969
22071-23000	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3038	3000	3023
22071-23050	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3088	3050	3073
22071-23150	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3188	3150	3173
22071-23250	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3288	3250	3273
22071-23350	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3388	3350	3373
22071-23404	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3442	3404	3427
22071-23454	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3492	3454	3477
22071-23550	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3588	3550	3573
22071-23650	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3688	3650	3673
22071-23683	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	3721	3683	3706
22071-24000	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	4038	4000	4023
22071-24572	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	4610	4572	4595
22071-25000	Tipo 13/A	13	11	7,8	8	5038	5000	5023
22071-30615	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	653	615	638
22071-30635	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	673	635	658
22071-30650	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	688	650	673

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-30670	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	708	670	693
22071-30686	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	724	686	709
22071-30710	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	748	710	733
22071-30725	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	763	725	748
22071-30737	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	775	737	760
22071-30750	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	788	750	773
22071-30762	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	800	762	785
22071-30775	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	813	775	798
22071-30788	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	826	788	811
22071-30800	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	838	800	823
22071-30813	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	851	813	836
22071-30826	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	864	826	849
22071-30838	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	876	838	861
22071-30850	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	888	850	873
22071-30864	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	902	864	887
22071-30875	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	913	875	898
22071-30889	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	927	889	912
22071-30900	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	938	900	923
22071-30915	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	953	915	938
22071-30925	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	963	925	948
22071-30940	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	978	940	963
22071-30950	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	988	950	973
22071-30965	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1003	965	988
22071-30975	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1013	975	998
22071-30991	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1029	991	1014
22071-31000	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1038	1000	1023
22071-31017	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1055	1017	1040
22071-31030	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1068	1030	1053
22071-31040	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1078	1040	1063
22071-31050	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1088	1050	1073
22071-31060	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1098	1060	1083
22071-31075	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1113	1075	1098
22071-31090	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1128	1090	1113
22071-31100	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1138	1100	1123
22071-31120	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1158	1120	1143
22071-31150	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1188	1150	1173
22071-31175	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1213	1175	1198
22071-31180	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1218	1180	1203
22071-31200	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1238	1200	1223
22071-31215	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1253	1215	1238
22071-31225	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1263	1225	1248
22071-31250	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1288	1250	1273
22071-31270	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1308	1270	1293
22071-31300	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1338	1300	1323
22071-31320	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1358	1320	1343
22071-31335	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1373	1335	1358
22071-31350	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1388	1350	1373
22071-31360	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1398	1360	1383
22071-31372	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1410	1372	1395
22071-31400	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1438	1400	1423
22071-31422	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1460	1422	1445
22071-31450	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1488	1450	1473
22071-31470	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1508	1470	1493
22071-31500	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1538	1500	1523
22071-31525	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1563	1525	1548
22071-31550	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1588	1550	1573
22071-31575	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1613	1575	1598
22071-31600	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1638	1600	1623
22071-31625	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1663	1625	1648
22071-31650	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1688	1650	1673
22071-31676	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1714	1676	1699
22071-31700	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1738	1700	1723
22071-31725	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1763	1725	1748
22071-31750	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1788	1750	1773
22071-31761	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1799	1761	1784

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-31775	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1813	1775	1798
22071-31800	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1838	1800	1823
22071-31829	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1867	1829	1852
22071-31850	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1888	1850	1873
22071-31880	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1918	1880	1903
22071-31900	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1938	1900	1923
22071-31930	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1968	1930	1953
22071-31950	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	1988	1950	1973
22071-31981	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2019	1981	2004
22071-32000	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2038	2000	2023
22071-32030	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2068	2030	2053
22071-32060	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2098	2060	2083
22071-32083	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2121	2083	2106
22071-32108	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2146	2108	2131
22071-32120	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2158	2120	2143
22071-32134	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2172	2134	2157
22071-32160	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2198	2160	2183
22071-32184	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2222	2184	2207
22071-32200	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2238	2200	2223
22071-32210	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2248	2210	2233
22071-32240	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2278	2240	2263
22071-32261	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2299	2261	2284
22071-32286	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2324	2286	2309
22071-32300	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2338	2300	2323
22071-32337	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2375	2337	2360
22071-32360	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2398	2360	2383
22071-32388	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2426	2388	2411
22071-32400	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2438	2400	2423
22071-32413	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2451	2413	2436
22071-32438	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2476	2438	2461
22071-32450	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2488	2450	2473
22071-32465	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2503	2465	2488
22071-32500	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2538	2500	2523
22071-32515	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2553	2515	2538
22071-32540	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2578	2540	2563
22071-32565	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2603	2565	2588
22071-32600	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2638	2600	2623
22071-32616	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2654	2616	2639
22071-32650	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2688	2650	2673
22071-32667	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2705	2667	2690
22071-32700	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2738	2700	2723
22071-32718	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2756	2718	2741
22071-32750	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2788	2750	2773
22071-32800	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2838	2800	2823
22071-32840	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2878	2840	2863
22071-32900	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2938	2900	2923
22071-32921	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2959	2921	2944
22071-32950	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	2988	2950	2973
22071-33000	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3038	3000	3023
22071-33050	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3088	3050	3073
22071-33100	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3138	3100	3123
22071-33150	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3188	3150	3173
22071-33175	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3213	3175	3198
22071-33200	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3238	3200	3223
22071-33250	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3288	3250	3273
22071-33302	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3340	3302	3325
22071-33350	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3388	3350	3373
22071-33378	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3416	3378	3401
22071-33404	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3442	3404	3427
22071-33450	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3488	3450	3473
22071-33505	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3543	3505	3528
22071-33550	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3588	3550	3573
22071-33581	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3619	3581	3604
22071-33600	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3638	3600	3623
22071-33658	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3696	3658	3681

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	BW=Anchura de correa	B1	B2	H	Longitud exterior LA	Longitud interior LI	Longitud efectiva LW
22071-33700	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3738	3700	3723
22071-33750	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3788	3750	3773
22071-33810	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3848	3810	3833
22071-33895	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3933	3895	3918
22071-33861	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3899	3861	3884
22071-33912	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3950	3912	3935
22071-33950	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	3988	3950	3973
22071-34000	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4038	4000	4023
22071-34115	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4153	4115	4138
22071-34200	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4238	4200	4223
22071-34250	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4288	4250	4273
22071-34378	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4416	4378	4401
22071-34394	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4432	4394	4417
22071-34450	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4488	4450	4473
22071-34500	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4538	4500	4523
22071-34572	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4610	4572	4595
22071-34699	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4737	4699	4722
22071-34750	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4788	4750	4773
22071-34826	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4864	4826	4849
22071-34877	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4915	4877	4900
22071-34953	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	4991	4953	4976
22071-35000	Tipo 17/B	17	14	9,4	11	5038	5000	5023