

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.

Versión:

Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) |
|------------------|-------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|--|
| 27790-2106010X50 | B | acero | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |

Nuestros productos

| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) |
|-------------------|-------|-----------------------------|----|-----|-----|----|-------|------|----|-----|--|
| 27790-2106010X100 | B | acero | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |
| 27790-2106012X50 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |
| 27790-2106012X100 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |
| 27790-2106012X150 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |
| 27790-2108010X50 | B | acero | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |
| 27790-2108010X100 | B | acero | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2108012X50 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |
| 27790-2108012X100 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2108012X150 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |
| 27790-2108014X50 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |
| 27790-2108014X100 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2108014X150 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |
| 27790-2108016X100 | B | acero | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 |
| 27790-2108016X150 | B | acero | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 |
| 27790-2108020X75 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 |
| 27790-2108020X100 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 |
| 27790-2108020X150 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 |
| 27790-2108020X200 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 |
| 27790-2110020X75 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 |
| 27790-2110020X100 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 |
| 27790-2110020X150 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 |
| 27790-2110020X200 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 |
| 27790-2110020X250 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 |
| 27790-2110024X100 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 |
| 27790-2110024X150 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 |
| 27790-2110024X200 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 |
| 27790-2110024X250 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 |
| 27790-2206010X50 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |
| 27790-2206010X100 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |
| 27790-2206012X50 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |
| 27790-2206012X100 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |
| 27790-2206012X150 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |
| 27790-2208010X50 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |
| 27790-2208010X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |
| 27790-2208010X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2208010X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |
| 27790-2208012X50 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |
| 27790-2208012X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |
| 27790-2208012X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2208012X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |
| 27790-2208012X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |
| 27790-2208014X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |
| 27790-2208014X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |
| 27790-2208014X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |
| 27790-2208014X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |
| 27790-2208014X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 |
| 27790-2208016X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 |
| 27790-2208016X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 |
| 27790-2208016X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 |
| 27790-2208016X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 |
| 27790-2208016X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 |
| 27790-2208020X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 |
| 27790-2208020X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 |
| 27790-2208020X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 |
| 27790-2208020X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 |
| 27790-2208020X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 |
| 27790-2208020X200 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |
| 27790-2208020X225 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 |
| 27790-2210020X75 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 |
| 27790-2210020X100 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 |
| 27790-2210020X125 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 |
| 27790-2210020X150 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 |
| 27790-2210020X175 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 |
| 27790-2210020X200 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 |

Nuestros productos

| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) |
|-------------------|-------|-----------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|--|
| 27790-2210024X100 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 |
| 27790-2210024X125 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 |
| 27790-2210024X150 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 |
| 27790-2210024X175 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 |
| 27790-2210024X200 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 |