

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa: acero.

Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.

Indicación:

Pistolas engrasadoras de palanca manual según DIN 1283 para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Entrega con manguera reforzada y boquilla.

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Posibilidades de llenado	Medio
97990-11-111500	Estándar	para racor cónico de lubricación según din 71412	cartucho de grasa, grasa suelta	grasas hasta NLGI 2 a 20 °C
97990-11-121500	premium	para racor cónico de lubricación según din 71413	cartucho de grasa, grasa suelta, cargador	grasas hasta NLGI 3 a 20 °C

Referencia	Presión (bar)	Presión de ruptura bar	Capacidad de bombeo por carrera cm ³	Rosca de empalme	Conexión	Boquilla
97990-11-111500	400 bar	850 bar	1,2	M10x1	manguera reforzada Ø8x300	boquilla hidráulica
97990-11-121500	600 bar	900 bar	1,2	M10x1	manguera reforzada Ø11x300	boquilla de precisión