

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa: acero.

Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.

**Indicación:**

Pistola engrasadora de una mano de conformidad con DIN 1283 para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm<sup>3</sup> de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.

Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.

## Nuestros productos

Referencia	Capacidad cm <sup>3</sup>	Posibilidades de llenado	Medio	Presión (bar)
97990-12-112500	500	cartucho de grasa, grasa suelta, cargador	grasas hasta NLGI 2 a 20 °C	300 bar

Referencia	Presión de ruptura bar	Capacidad de bombeo por carrera cm <sup>3</sup>	Rosca de empalme	Conexión	Boquilla
97990-12-112500	850 bar	1,1	M10x1	boquilla de extrusión Ø10x150	boquilla hidráulica