Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Contenedor: polietileno, alta densidad (HDPE).
Cabezal de bomba: poliamida. Plástico especial resistente a lejías y ácidos. En universal, poliamida. Tobera: polipropileno resistente a lejías y ácidos. En universal, poliamida.
Vástago de válvula: acero inoxidable resistente a lejías y ácidos. En universal, latón.
Muelle: acero inoxidable.
Juntas: Viton® (FKM).

Versión:
Contenedor: blanco, transparente.

Indicación:
Pulverizador de bombeo para trabajos profesionales.

La formación de presión en el contenedor se realiza mediante bombas. Apretando con el pulgar en el botón pulverizador se consigue un chorro constante. Presión de servicio máxima 2,5 bar. Con válvula de sobrepresión y ventilación combinada. Contenedor de HDPE, transparente con escala en milímetros. Alta estabilidad y orificio de llenado grande para una limpieza y llenado cómodos. Estable a los rayos UV.

Versión Universal: adecuado para disolventes (excepto acetona) y aceites minerales de menos densidad. Con tobera de regulación (chorro de puntos y chorro cónico) o tobera de chorro plano.

Versión para ácidos diluidos: adecuado para valor pH 1 a 7.

Versión para lejías diluidas: adecuado para valor pH 7 a 14.

Rango de temperatura:
+5 °C a +30 °C

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Volumen del recipiente max. ml	Cantidad de llenado máx. ml	Tobera	Color cubierta
97990-30-111500	Universal	1500	1200	Boquilla de regulación	negro
97990-30-121500	Universal	1500	1200	Boquilla de chorro plano	gris
97990-30-221500	Para ácidos diluidos	1500	1200	Boquilla de chorro plano	rojo
97990-30-321500	Para lejías diluidas	1500	1200	Boquilla de chorro plano	azul