

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Latón.

Versión:

Niquelado.


Indicación:

Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable CEM y accesorios. Con bordes afilados para cortar recubrimientos de pintura y polvo para un contacto óptimo en la conexión equipotencial.

Rango de temperatura:

-60 °C a +200 °C.

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	H	H1	SW1	Par de apriete máx. en ancho de llave 1 Nm
84100-32-11215	M12X1,5	3,5	2,8	15	3,5
84100-32-11615	M16x1,5	3,5	2,8	19	3,5
84100-32-12015	M20X1,5	3,7	3	24	3,5
84100-32-12515	M25x1,5	4,2	3,5	30	6,7
84100-32-13215	M32x1,5	4,7	4	36	12
84100-32-14015	M40X1,5	5,7	5	46	13,5

