

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.

Versión:

Acero galvanizado.


Indicación:

Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10).
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.

Volumen de suministro:

- 1x carcasa de adaptador arriba.
- 1x carcasa de adaptador abajo.
- 1x brida de adaptador.
- 1x tuerca hexagonal M4.
- 1x tornillo avellanado M4x35.
- 4x fijaciones con ranura 8/10.
- 1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.

Planos



Nuestros productos

Referencia	B	B1	B2	H	L	L1	L2	BN=Ancho de ranura
10550-10-510	88	51	14,2	40	46,1	36	10,1	8/10

Nuestros productos
