

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Manguito 1.4305.
 Perno de presión 1.4034.
 Muelle 1.4310.


Versión:

Acabado natural. Perno de presión endurecido.

Indicación:

Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	H	L	N	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03025-AG	8-36	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-AE	8-32	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-A1	10-32	2,4	2	12	0,8	6	20
03025-AJ	1/4-28	2,7	2	14	1	7	20
03025-A2	1/4-20	2,7	2	14	1	7	20
03025-A3	5/16-18	4	2	16	1,2	15	30
03025-A4	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	20	35
03025-A5	1/2-13	6	3,5	22	2	30	55
03025-A6	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	45	100