

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts**Descripción****Material:**

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:

Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.

Indicación de pedido:

A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.

Indicación:

Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.

Con $L \geq 60$ mm la longitud de rosca es de 60 mm.

A petición:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.

Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Desenclavar mediante elevación



Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-0A22X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A23X10	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A23X35	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A22X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A12X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A23X25	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A127X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A12X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A227X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A227X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A23X50	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A23X40	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A23X30	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A227X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A13X20	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A12X50	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A13X25	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A22X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A127X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A12X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A127X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A22X50	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A227X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A22X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A23X20	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A127X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A227X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A23X45	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A13X15	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A13X50	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A127X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A227X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A23X15	plata metalizada	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A12X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-0A12X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A227X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A22X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A127X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A13X40	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A13X30	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A127X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A22X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A22X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A12X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A127X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A12X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A127X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A13X35	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A227X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A13X45	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A227X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A12X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A13X10	plata metalizada	satinado	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A22X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE2X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE2X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE2X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE2X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE2X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE2X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE2X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE2X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE2X50	naranja puro RAL 2004	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE27X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE27X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE27X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE27X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE27X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE27X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE27X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE27X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE27X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE3X10	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE3X15	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE3X20	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE3X25	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE3X30	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE3X35	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE3X40	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE3X45	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE3X50	plata metalizada	satinado	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A027X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A027X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A027X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A027X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A027X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A027X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A027X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A027X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A027X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A02X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A02X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A02X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A02X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A02X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A02X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A02X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A02X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-3A32X20	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A32X25	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A32X30	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A32X35	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A32X40	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A32X45	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A32X50	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A32X55	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A32X60	naranja puro RAL 2004	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A33X15	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A33X20	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A33X25	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A33X30	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A33X35	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A33X40	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A33X45	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A33X50	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A33X55	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A33X60	plata metalizada	satinado	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A427X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A427X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A427X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A427X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A427X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A427X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A427X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A427X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A427X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A427X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A42X15	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A42X20	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A42X25	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A42X30	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A42X35	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A42X40	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A42X45	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A42X50	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A42X55	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A42X60	naranja puro RAL 2004	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A43X15	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A43X20	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A43X25	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A43X30	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A43X35	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A43X40	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A43X45	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A43X50	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A43X55	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A43X60	plata metalizada	satinado	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-4A427X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A427X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A427X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A427X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A427X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A427X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A427X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A427X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A427X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A427X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A427X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A427X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A42X20	naranja puro RAL 2004	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A42X25	naranja puro RAL 2004	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A42X30	naranja puro RAL 2004	satinado	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-5A527X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A527X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A527X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A527X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A52X25	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A52X30	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A52X35	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A52X40	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A52X45	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A52X50	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A52X55	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A52X60	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A52X70	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A52X80	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A52X90	naranja puro RAL 2004	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A53X25	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A53X30	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A53X35	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A53X40	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A53X45	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A53X50	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A53X55	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A53X60	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A53X70	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A53X80	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A53X90	plata metalizada	satinado	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A627X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A627X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A627X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A627X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A627X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A627X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A627X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A627X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A627X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A627X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A627X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A62X25	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A62X30	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A62X35	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A62X40	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A62X45	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A62X50	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A62X55	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A62X60	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A62X70	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A62X80	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A62X90	naranja puro RAL 2004	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A63X25	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A63X30	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A63X35	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A63X40	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A63X45	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A63X50	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A63X55	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A63X60	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A63X70	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A63X80	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A63X90	plata metalizada	satinado	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90

