

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts

Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:


Acero cromado en azul o

acero inoxidable con acabado natural.

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-AEX10	acero	gris antracita RAL 7021	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-AE5X10	acero	gris claro RAL 7035	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-AE6X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-AE7X10	acero	amarillo colza RAL 1021	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-AEX20	acero	gris antracita RAL 7021	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-AE5X20	acero	gris claro RAL 7035	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-AE6X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-AE7X20	acero	amarillo colza RAL 1021	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-A1X10	acero	gris antracita RAL 7021	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-A15X10	acero	gris claro RAL 7035	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-A16X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-A17X10	acero	amarillo colza RAL 1021	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-A1X20	acero	gris antracita RAL 7021	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-A15X20	acero	gris claro RAL 7035	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-A16X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-A17X20	acero	amarillo colza RAL 1021	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-A2X20	acero	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A25X20	acero	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A26X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A27X20	acero	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A2X30	acero	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A25X30	acero	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A26X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A27X30	acero	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A3X20	acero	gris antracita RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A35X20	acero	gris claro RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-A36X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A37X20	acero	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A3X40	acero	gris antracita RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A35X40	acero	gris claro RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A36X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A37X40	acero	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0AEX10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-0AE5X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-0AE6X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-0AE7X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	8-32	21	13	19	21	10	10
06242-0AEX20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-0AE5X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-0AE6X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-0AE7X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	8-32	21	13	19	21	10	20
06242-0A1X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-0A15X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-0A16X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-0A17X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	10-32	21	13	19	21	10	10
06242-0A1X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-0A15X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-0A16X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-0A17X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	10-32	21	13	19	21	10	20
06242-0A2X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A25X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A26X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A27X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A2X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A25X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A26X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A27X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A3X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A35X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A36X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A37X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A3X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A35X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A36X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A37X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40