

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
PartsDesenclavar
mediante elevación

Descripción

Material:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:

Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero bruñido.

Indicación de pedido:

A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.

Indicación:

Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con $L \geq 60$ mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.


A petición:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.

Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06458-2A22X15	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06458-2A22X20	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A22X25	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A22X30	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A22X35	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A22X40	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A22X45	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A22X50	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A22X55	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A22X60	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-2A32X15	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06458-2A32X20	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A32X25	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A32X30	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A32X35	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A32X40	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A32X45	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A32X50	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A32X55	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A32X60	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-2A42X15	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06458-2A42X20	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A42X25	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A42X30	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A42X35	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A42X40	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A42X45	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A42X50	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A42X55	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A42X60	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06458-3A32X15	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
06458-3A32X20	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06458-3A32X25	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06458-3A32X30	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06458-3A32X35	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
06458-3A32X40	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06458-3A32X45	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
06458-3A32X50	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06458-3A32X55	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
06458-3A32X60	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06458-3A42X15	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
06458-3A42X20	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06458-3A42X25	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06458-3A42X30	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06458-3A42X35	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
06458-3A42X40	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06458-3A42X45	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
06458-3A42X50	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06458-3A42X55	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
06458-3A42X60	naranja puro RAL 2004	recubierto con plástico	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60