

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH  
Parts

## Descripción

**Material:**

Fundición de aluminio.

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.

**Versión:**

Rectificado por vibración.


Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.

**Indicación:**

Las dimensiones A son en pulgadas, todas las demás dimensiones son en mm.

**A petición:**


Palanca de sujeción para fijación.



Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos



Nuestros productos

Referencia	Configuración de agujeros	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
29014-5CP	1	0.5	6	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
29014-5CR	1	0.75	6	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
29014-5CS	1	1	7	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
29014-5CT	1	1.25	7	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
29014-5D2	3	1.5	9	42	56	60	70	80	80	74	87	105	10	60	40	52	M10x30	82
29014-5D4	3	2	11	50	66	65	83	90	98	85	98	128	14	62	45	60	M10x35	100

Nuestros productos

---